




SET FÜR AXIALE SPANNVORRICHTUNGEN - PET-KETTENGLEITER - TYP PF




Positionierung der Kettengleiter

Material: Das Set besteht aus einem Polyethylenkettengleiter mit hoher molekularer Dichte mit Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Verwendung: Verfahrensgeschwindigkeit $\leq 20\text{m/min}$
Verfahrtemperatur der Kettengleiter $\leq 70^\circ\text{C}$

Empfehlenswert für kurze Achsenabstände.
Die Ausrichtung (H oder Y) ist anzugeben. Standardmäßig erfolgt die Montage in Position H.



Art. Nr. - Kettengleiter				Kette	Größe	Größe				Kg			
Art. Nr. Einfach	Art. Nr. Doppel (D)	Art. Nr. Dreifach	Art. Nr. - U-Profil			R	A	B	C	W	Einfach	Zweifach	Dreifach
PF AS			PF AU	6 mm	10	37,5	20		2,3	0,03			0,03
PF OS	PF OD		PF AU	8 mm	10	37,5	20	20	2,5	0,03	0,03		0,03
		PF OT		8 mm	20	37,5		20	2,5				0,04
		PF OT		8 mm	30	37,5		20	2,5				0,04
PF 1S	PF 1D		PF AU	3/8"x7/32"	10	37,5	20	20	5	0,03	0,03		0,03
PF 1S	PF 1D	PF 1T	PF AU	3/8"x7/32"	20	37,5	20	20	25	0,03	0,03	0,04	0,03
		PF 1T		3/8"x7/32"	30	37,5		25	5				0,04
PF 2S	PF 2D			1/2"x5/16"	20	37,5	20	20	7	0,03	0,04		
PF 2S	PF 2D			1/2"x5/16"	30	37,5	20	20	7	0,03	0,04		
PF 3S				5/8"x3/8"	20	40	20		9	0,04			
PF 3S	PF 3D			5/8"x3/8"	30	40	20	25	9	0,04	0,08		
PF 4S				3/4"x7/16"	30	40	20		11	0,05			

Diese Produktreihe wird als Set angeboten: Axiale Spannvorrichtungen auf der einen Seite / Kettengleiter auf der anderen